

KB-722II 取扱説明書

2017 Rev.1.0

1. 概要

本製品は Clear-Com インターカムの 2 チャンネル・スピーカステーションであり、壁(電工ボックス)または V-BOX などにマウントして使用できるようにデザインされています。通話用ヘッドセットコネクタ、GM コネクタ、トークスイッチ、コールスイッチ、リッスンボリューム、スピーカがあり、2 チャンネル同時リッスン、同時トークができます。

2. 各部機能

- Headset コネクタ XLR4M で Clear-Com 標準ヘッドセットを接続します。
- Microphone コネクタ Clear-Com のグースネックマイクを接続します。
- Mic Select スイッチ Headset マイクと Microphone(GM)の切替です。
- Speaker スイッチ スピーカの ON/OFF 切替です。
- Talk スイッチ/ランプ(ch.A/B) 押すとトーク ON になりアンバーで点灯します。長押しで PTT 動作になります。
- Call スイッチ/ランプ(ch.A/B) 押している間中にコールを発信し赤で点滅します。受信時も赤で点滅します。
- Level ボリューム (ch.A/B) リッスンレベルの調整です。
- Sidetone(ch.A/B) サイドトーンの調整です。自身の音声の戻り量を小さなマイナスインプリバーで調整します。
- DIM LEVEL(基板上) トーク ON 時のスピーカレベル減衰調整です。GM のハウリング防止になります。
- GM GAIN(基板上) Microphone(GM)の入力ゲイン調整です。
- DIP スイッチ(基板上) トークスイッチのラッチ/ノンラッチ切替、および耳を保護するリッスンリミッタの ON/OFF です。

	OFF(出荷時)	ON	機能表示
DIP スイッチ 1	トーク A ラッチ	トーク A ノンラッチ	Non-Latch A
DIP スイッチ 2	トーク B ラッチ	トーク B ノンラッチ	Non-Latch B
DIP スイッチ 3	リッスンリミッタ OFF	リッスンリミッタ ON	Listen LIM

- Clear-Com ラインコネクタ(CN3)

名称	基板コネクタ	XLR 3 ピン Ch.A	XLR 3 ピン Ch.B	XLR 6 ピンコネクタ
Earth	1			5,6 は N.C.
Ch.A	2	3		4
Ch.B	3		3	3
+DC	4	2	2	2
GND	5	1	1	1

3. 仕様

ヘッドセット	マイク:ダイナミック-55dBu	ヘッドフォン:最大+18dBu/負荷 200Ω 以上
Microphone(GM)	Clear-Com GM 仕様	入力レベル:-31dBu~-51dBu(可変)
コール受信電圧	最小 4.2V	
DIM LEVEL 減衰量	0dB~12dB	
動作電圧	+DC20V~+DC30V	
消費電流	80mA	
大きさ	W209mm×H114mm×D 約 45mm(背面)	電工 4 口に対応

MTC communications

松田通商株式会社